

Mehrzweckraum

Für den Innenbereich geeignet,
 Höhe x Breite x Tiefe 2680 x 4045 x
 2045 mm, Konstruktion aus Stahl mit
 schlag- und kratzfester
 Pulverbeschichtung in RAL9002
 Grauweiß



Artikelnummer: 530352



Mobiler Raum

für Innenaufstellung

Mehrzweckraum

- Für den Innenbereich geeignet
- Höhe x Breite x Tiefe 2680 x 4045 x 2045 mm
- Höhe innen 2500 mm
- Grundfläche 8,27 m²
- 1 Lüftungsschieber
- Flügeltür
- verschließbar mit Schloss
- Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9002 Grauweiß
- Fußboden aus Holz mit PVC-Beschichtung
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich





Technische Details





Containertyp	Mehrzweckraum	Schließsystem	Schloss
Einsatzort	Innenbereich	Material Container	Stahl

Höhe außen	2680 mm	Oberfläche Container	pulverbeschichtet
Breite außen	4045 mm	Farbe Container	grauweiß // RAL9002
Tiefe außen	2045 mm	Material Fenster	Einscheibensicherheitsglas
Innenhöhe	2500 mm	Material Fußboden	Holz
Grundfläche	8,27 m ²	Oberfläche Fußboden	PVC-beschichtet
Container Ausstattung	1 Lüftungsschieber	Anlieferung	fertig montiert
Wände Anzahl	4 Stück	Kran-/Staplerentladung erforderl	ja
Fußboden	aus Holz	Gewicht	1600 kg
Türtyp	Flügeltür		

Zubehör

987393		Schiebefenster für mobile Räume, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
987407		Elektro-Installationspaket für Hallenbüro, mit Elektro-Kleinverteiler, FI-Schutzschalter, 2 Sicherungs-Automaten, Doppel-Langfeldleuchte, Schuko-Steckdose, Elektro-Wandkonvektor mit stufenlosem Temperaturwähler und Thermostat, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

105206		Arbeitsdrehstuhl, Mit Standardsitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 420 - 550 x 460 x 420 mm, Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz, mit Teppichbodenrolle, lastabhängig gebremst
407892		Universalschrank, Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 940 x 400 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
530350		Mehrzweckraum, Für den Innenbereich geeignet, Höhe x Breite x Tiefe 2680 x 2045 x 2045 mm, Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9002 Grauweiß
627875		Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 1885 x 1130 x 500 mm, 81 Kästen aus Polypropylen, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung