


hofe Reifenregal

Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 578 - 600 mm, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1010 x 435 mm, für Reifen mit einem Ø von 578 - 600 mm, Feldlast 750 kg / Fachlast 150 kg, 5 Ebene(n) mit Spezial-Traversenprofilen für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 916919



hofe Reifenregal

Anbauregal

Reifenregal

- Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 578 - 600 mm
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1010 x 435 mm
- Feldlast 750 kg / Fachlast 150 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 400 mm
- 5 Ebene(n) mit Spezial-Traversenprofilen für eine schonende Reifenlagerung
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl



- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (H44) bestätigt
- 5 Jahre Garantie
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Technische Details

| | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------|--|
| Möbeltyp | Regal | Fachtiefe | 400 mm |
| Regaltyp | Reifenregal | Nutzung | einseitig |
| Regalsystem | Stecksystem | Regal Ausstattung | Böden |
| Regalfeld | Anbaufeld | Böden- / Ebenentyp | Traversen |
| Material | Stahl | Höhenverstellraster Ebene | 25 mm |
| Höhe | 3000 mm | Oberfläche Ständer | verzinkt |
| Breite | 1010 mm | Oberfläche Traversen | verzinkt |
| Tiefe | 435 mm | Aufstellwinkel Ausrichtung | gerade |
| für Reifendurchmesser | 578-600 mm | Farbe Ausführung | verzinkt |
| Fachlast | 150 kg | Lieferumfang | Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot |
| Feldlast | 750 kg | Anlieferung | zerlegt |
| Böden / Ebenen Anzahl | 5 Stück | Garantie | 5 Jahre |
| Fachbreite | 1000 mm | Gewicht | 25,52 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 224257 |  | Reifenmarkierstift, Schreibfarbe weiß, Schaft in orange |
| 224258 |  | Reifenmarkierstift, Schreibfarbe gelb, Schaft in orange |
| 865669 |  | Traversenpaar für Reifenregal, Breite x Tiefe 1000 x 400 mm, Für eine Fachlast von 150 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 139145 |  | Reifenkarre, Traglast 200 kg, Für Reifen Ø 540 - 820 mm, manuell, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felge |
| 139153 |  | Reifenwagen, für 8 Reifen mit einem Ø von 540 - 820 mm, Traglast 300 kg, 2 Etagen, Reifenträger durch Verschraubung in der Breite verstellbar, Höhe x Länge x Breite 1430 x 780 x 1205 mm, Rahmen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung |
| 201012 |  | Auffangschale, Auffangvolumen 20 l, Höhe x Länge x Breite 105 x 690 x 440 mm, 4 Kammern mit je 1 Ausgusskante, aus Polyethylen in schwarz |

| | | |
|--------|---|---|
| 504734 |  | Werkstatt-Hocker, Sitz Höhe 420 - 545 mm, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Tellerfuß mit Ablagekästen für Werkzeuge und Kleinteile für festen Stand, Gestell aus Kunststoff in schwarz, Gestell mit Rollen |
| 532403 |  | Werkzeugwagen - bestückt, Höhe x Breite x Tiefe 950 x 610 x 450 mm, 6 Schubladen, Verschießbar mit Zylinderschloss, Korpus mit Lackierung in RAL3020 Verkehrsrot, Front mit Lackierung in RAL7016 Anthrazitgrau |