

## Meisterschreibtische Mit Stahlcontainern

Komplette Arbeitsplätze ohne oder mit Unterbauten.

- Gehäuse und Schubladen aus gekantetem Stahlblech
- Untergestell aus Vierkant-Stahlrohr, mit Füßen zum Niveaueingleich
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Tischplatte mit Kunststoffbeschichtung, lichtgrau, 25 mm stark
- Kugelgelagerte, leichtgängige Schubladen, ca. 85 % ausziehbar, innen ringsum mit Schlitten für Einteilungsmaterial
- Zentralverschluss mit Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln

### Auf einen Blick!

Tischhöhe	720 mm
Tisch	
Breite x Tiefe	1700 x 800 mm
Schubladenblock	
Breite x Tiefe	500 x 600 mm
Schubladen	
Breite x Tiefe (li.)	400 x 500 mm
Schubladen-Traglast	50 kg



**3  
JAHRE  
GARANTIE**

> Farbauswahl siehe Seite 1179, Farbtabelle 1.

<b>ohne Schubladen</b>	<b>3 Schubladen</b>	<b>3 Schubladen</b>	<b>6 Schubladen</b>	<b>6 Schubladen</b>	<b>6 Schubladen</b>
	1 x 150 mm 2 x 175 mm	1 x 75 mm 1 x 125 mm 1 x 300 mm	1 x 150 mm 2 x 175 mm	1 x 75 mm 1 x 75 mm 1 x 125 mm 1 x 125 mm 1 x 300 mm 1 x 300 mm	1 x 150 mm 2 x 175 mm 1 x 75 mm 1 x 125 mm 1 x 300 mm
880039 ---	880108 ---	501747 ---	880141 ---	501748 ---	501749 ---

## Schweißerschutz-Wände Stationär oder fahrbar

Erweiterungsfähig mit einem zusätzlichen Schwenkarm inkl. Streifenvorhang, direkt am Gestell montierbar.

- Gestell aus Vierkant-Stahlrohr, pulverbeschichtet rapsgelb RAL 1021
- Geteilter Streifenvorhang aus PVC, 1 mm stark, Streifenmaß B x L 570 x 1600 mm, nach DIN EN 1598 dunkelgrün matt, Gefährdungsfaktor 0,05
- Gesamt H x B x T 2000 x 2000 x 600 mm
- Fahrbare Ausführung mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern
- Zusätzlicher Schwenkarm mit Ausladung 600 mm
- Zur einfachen Selbstmontage zerlegt, inkl. Befestigungsmaterial

<b>Stationäre Ausführung</b>	525974	---
<b>Fahrbare Ausführung</b>	520525	---
<b>Schwenkarm</b>	525975	---

**Schweißertische auf Anfrage lieferbar**

**5  
JAHRE  
GARANTIE**

