

## Halogenglühlampe 10x44mm, GY6,35 230-240V 50W

Artikel-Nr. 42454

Lampenleistung: 50 W  
Lampenspannung: 230 - 240 V  
Sockel: GY6,35  
Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt  
Gedrehtes Glas: Nein  
Durchmesser: 10 mm  
Gesamtlänge: 44 mm  
UV-Schutz: Nein  
Brennstellung: beliebig  
Infrarottechnik: Nein  
Ausführung: klar



Halogenglühlampe 10x44mm Halogen-Stiftsockellampe, GY6,35, klar

Energieeffizienzklasse: keine Angabe vom Lieferant

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:07:06

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.