

BIXOLON XT5-43 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm)

300 dpi - bis zu 254 mm/Sek. - USB - seriell - Gigabit LAN - USB-Host -
Rückspulgerät



Gruppe	Drucker
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	XT5-43ND9S

Beschreibung

BIXOLON XT5-43 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm) - 300 dpi - bis zu 254 mm/Sek. - USB, seriell, Gigabit LAN, USB-Host - Rückspulgerät

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON XT5-43 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w
Gewicht	17.98 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,4 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	114 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 254 Seiten/Min. - einfarbig
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Schnittstelle	USB, seriell, Gigabit LAN, USB-Host
RAM Installiert (Max.)	512 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	512 MB
Druckersprache	SLCS, BPL-Z, BPL-E, BPL-D
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, TLC39, GS1 DataBar-14, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, UPC/EAN Ergänzungen
Medientyp	Etiketten, Endlospapier, leporellogefaltet Etiketten
Funktionen	Rückspulgerät, Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Band Endsensoren, Sensor für offenen Kopf
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Echtzeituhr

Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	26.9 cm x 49 cm x 40.7 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.