



## NUMINOS® CL PHASE M

Indoor LED Deckenaufbauleuchte weiß/schwarz  
2700K 60°

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® CL PHASE M Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen oder setzen das Spotlight für die punktuelle Beleuchtung ein. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 20,1 Watt, Lichtstrom von 1885 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1004224
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	20.1 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	50
Anzahl Leuchten an LS C16A	85
Höhe Einschaltstrom	13 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Lumen	1885 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	60 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B50

## Lichtquelle

791800	
--------	---

## Zubehör

1006168	NUMINOS M , Frontring weiß
---------	-------------------------------

Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Risikogruppe	1
Höhe	18.5 cm
Durchmesser	8.5 cm
Nettogewicht	0.68 kg
Bruttogewicht	0.93 kg
BIG WHITE Seite	104