

Artikelnummer: 96848

Kurzbeschreibung: Gitter-Etagenwagen, L1200 x B800 mm

Langbeschreibung: Gitter-Etagenwagen: Der Etagenwagen hat stirnseitig eine Teilung von 100/100/5 mm und längsseitig eine Teilung von 200/150/5 mm. Die Ladeflächen des Etagenwagens sind aus Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor gefertigt. Er ist mit drei herausnehmbaren Etagenböden und je 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager ausgestattet. Beide Lenkrollen mit Radfeststellern gemäß EN 1757-3. Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 5010) Raddurchmesser: 200 mm Tragkraft: 600 kg Tragkraft je lose Boden: 80 kg Schiebegriffhöhe: 1060 mm Etagenhöhe: 280/680/1080/1480 mm Gesamthöhe: 1880 mm Außenmaße (B/L) 700 x 1200 mm, Gewicht 75 kg Außenmaße (B/L) 800 x 1400 mm, Gewicht 93 kg



EAN/GTIN: 4250448502314