

**iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl HB634GBS1**



- ✓ Schnellaufheizung und coolStart: schnelles Aufheizen und bequemes Auftauen.
- ✓ ecoClean: verbringe weniger Zeit mit der Backofenreinigung.
- ✓ TFT-Display: optimal lesbar und intuitiv bedienbar.
- ✓ 4D Heißluft: gleichmäßige Hitze auf allen Ebenen. Für exzellente Ergebnisse.
- ✓ softMove: gedämpftes Öffnen und Schließen der Backofentür.

**Ausstattung**

**Technische Daten**

Bauform: ..... Einbau  
 Integriertes Reinigungssystem: .....ecoClean-Programm, Hydrolytisch  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: .....675 x 660 x 690 mm  
 Material der Blende: ..... Edelstahl  
 Material der Tür: .....Glas  
 Nettogewicht: ..... 35.1 kg  
 Nettovolumen - Backrohr 1: ..... 71 l  
 Beheizungsarten: .....4D Heißluft, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Tiefkühl spezial, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmen, Warmhalten  
 Backofenregelung: ..... elektronisch  
 Anzahl eingebauter Leuchten: .....1  
 Länge Anschlusskabel: .....120.0 cm  
 EAN-Nummer: ..... 4242003672372  
 Anzahl der Innenräume: .....1  
 Energieeffizienzklasse: .....A+  
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: ..... 0.87 kWh/Zyklus  
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: .....0.69 kWh/Zyklus  
 Energieeffizienzindex: ..... 81.2 %  
 Anschlusswert: ..... 3600 W  
 Absicherung: ..... 16 A  
 Spannung: .....220-240 V  
 Frequenz: .....60; 50 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung  
 Integriertes Zubehör: .....1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

**Zubehör**

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

**Sonderzubehör**

HZ327000 Backstein, HZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ625071 Grillblech, emailliert, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, HZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HZ636000 Glaspfanne, HZ638100 Teleskop-Vollauszug 1-fach, HZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach, HZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HZ66X650 Verblendeiste für Sockel, HZ915003 Glasbräter 5,4 L, HZG0AS00 Anschlusskabel 3m



## iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl HB634GBS1

### Ausstattung

#### Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 13 Beheizungsarten:
- 4D Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

#### Design

- Drehwähler
- Garraum: Email anthrazit

#### Reinigung

- ecoClean - Selbstreinigungshilfe : Rückwand
- humidClean
- Vollglas-Innentür

#### Komfort

- TFT- Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle
- Klapptür, Backofentür mit Soft Close, gedämpftes Öffnen
- Backofengriff aus Aluminium
- Schnellaufheizung
- coolStart
- abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse

#### Zubehör

- 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert

#### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

#### Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 71 l



#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten,

empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie IQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl  
HB634GBS1

Maßzeichnungen



Wird das Gerät unter eingebaut, muss folgende Stärke (ggf. inkl. Unterbauschrank) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Höhe
Induktionskochfeld	300
Vollflächen-Induktionskochfeld	400
Gaskochfeld	300
Elektrokochfeld	200

