

19" Netzwerkschrank Unique - Stahl-Fronttür, doppelflügelig, Tiefe: 800 mm

Für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt

- Schutzart: IP 20
- Fronttür: Stahl-Fronttür, doppelflügelig
- Seitenwände: abschließ- und abnehmbar
- Rückwand: Stahl-Rücktür mit Rundschloss, doppelflügelig
- Schließmechanismus: Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Fronttür (vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder; Adapter liegt bei) 1-Punkt-Verriegelung an allen Türen 120° Türöffnungswinkel der Front- und Rücktüren
- Kabelführungen: aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden
- Eigenschaften: inkl. 4 Stück Nivellierfüße, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen eingebaute Tiefenstreben sorgen für Stabilität Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit sowie einem aufgesetztem, abnehmbarem Deckel diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten Traglast: 800 kg
- Lackierung: lichtgrau (RAL 7035)
- Lieferumfang: Installations-Set (36x Schrauben, 36x Käfigmuttern, 36x Unterlegscheiben), 1x Adapter für Profil-Halbzylinder, 4x Erdungskabel (inkl. Muttern und Unterlegscheiben

DN-31121: 42HE • Tiefe: 800 mm, Einbautiefe für Komponenten 563-743 mm







19" Netzwerkschrank Unique - 42 HE (Rückseite)

To Trout of				To Trout of the transfer of the transfer of				
Produkt	Einbauhöhe	Ausführung	Belastbarkeit	Breite x Tiefe	Höhe	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
19" Netzwerkschrank Unique	42 HF	Stahltür	800 ka	800 x 800 mm	2 053 mm	lichtorau	DN-31121	11004704