


Mobile Tischabsaugung

■ Mobiles Absaugset zur Erfassung und Filtration von Rauch, Stäuben und Gasen



Die mobilen Tischabsaugungen sind flexibel verwendbar und schnell am Arbeitsplatz eingerichtet



Typ AV 500



Typ AV 1000



Typ AV 2000

NEUHEIT



Typ AV 2500

Typ	AV 500	AV 1000	AV 1500	AV 2000	AV 2500	AV 3000
Ausstattung	1 Absaugarm mit DN 32, mit Kugelhaube und Tischklemme, Länge 1 m	2 Absaugarme mit DN 32, mit Kugelhaube und Tischklemme, Länge 1 m	3 Absaugarme mit DN 32, mit Kugelhaube und Tischklemme, Länge 1 m	1 Absaugarm mit DN 50, mit Kombihaube und Tischklemme, Länge 1,1 m	2 Absaugarme mit DN 50, mit Minihäube und Tischklemme, Länge 1,1 m	1 Absaugarm mit DN 75, mit Minihäube und Tischklemme, Länge 1,1 m
Saugleistung [m³/h]*	42	42	38	100	75	150
Bestellnummer	241-401-62 1.519,-	241-402-62	241-403-62	173-279-62	241-404-62	241-405-62

*Angabe der Saugleistung je Absaugarm

Mobiler Absaugventilator

- Absaugung von Schweißrauch, Dampf oder Staub
- Filterung für Service-, Reparatur- und andere, zeitlich begrenzte Arbeiten
- Frischluftzufuhr bei der Arbeit in engen oder geschlossenen Räumen
- kompakt und leistungsstark
- Stahlblechgehäuse lackiert, Laufrad aus Silumin
- Überlastungsschutz
- Saug- und druckseitiger Anschluß Durchmesser 160 mm
- Luftvolumenstrom: 500 - 2000 m³/h
- Pressung: 1500 - 400 Pa
- 230 V / 5.50 Hz / 750 W / 5.50 A / 2800 U/min



Anwendungsbeispiel

Bestell-Nr. 173-280-62