

fetra diable pour caisses

force 300 kg, roues avec bandage air, pelle largeur x profondeur 480 x 300 mm, structure en acier, soudé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant

Numéro d'article: 119152



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Diabie pour caisses



Force 300 kg

diabie pour caisses

- force 300 kg
- pelle largeur x profondeur 480 x 300 mm
- hauteur x largeur 1600 x 580 mm
- pelle vissable et remplaçable
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- Produit livré démonté
- 10 années de garantie

appareil de manutention	diable de manutention	pneumatique	air
type de diable de manutention	diable pour caisses	roulement	roulement à rouleaux
charge	300 kg	matériau de poignée	plastique
largeur de pelle	480 mm	Ø de roue	260 mm
profondeur de pelle	300 mm	matériau de jante	plastique
fonction pelle	vissable/remplaçable	poignée de sécurité	oui
matériau	acier	hauteur	1600 mm
matériau de finition	soudé	largeur	580 mm
surface	finition peinture époxy	garantie	10 années
couleur	bleu brillant // RAL5007	livraison	démonté
rabattable	non	Poignées	oui
patins pour escaliers	non	Poids	17 kg

Accessoires

119195		roue, diamètre x largeur 260 x 85 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diable (kit 4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
119197		roue, diamètre x largeur 260 x 85 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diable (paire, 2 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal