

Rollcart diable pour bouteilles

force 100 kg, pour 2x20 l bouteilles,
protection de la charge avec porte-
bouteille avec chaîne de sécurité,
châssis avec finition époxy résistante
aux chocs et aux rayures en RAL5010
bleu gentiane, roues avec bandage
caoutchouc plein

Numéro d'article: 202909



Rollcart Diabie pour bouteilles

pour 2 bouteilles de 20 litres

diable pour bouteilles

- force 100 kg
- pour 2x20 l bouteilles
- hauteur x largeur 1100 x 730 mm
- convient pour bouteilles de Ø 205 mm
- protection de la charge avec porte-bouteille avec chaîne de sécurité
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- roues avec bandage caoutchouc plein
- Ø de roue 250 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- sans roue porteuse
- 5 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention diable de manutention

roulement roulement à rouleaux

| | | | |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------|---|
| type de diable de manutention | diable pour bouteilles | Ø de roue | 250 mm |
| charge | 100 kg | Roue porteuse | non |
| capacité | 2x20 l | poignée de sécurité | oui |
| pour Ø de bouteille | 205 mm | protection de la charge | porte-bouteille avec chaîne de sécurité |
| matériau | acier | hauteur | 1100 mm |
| matériau de finition | soudé | largeur | 730 mm |
| rabattable | non | surface | finition peinture époxy |
| patins pour escaliers | non | couleur | bleu gentiane // RAL5010 |
| pneumatique | caoutchouc plein | garantie | 5 années |
| matériau de jante | plastique | Poids | 18 kg |

Accessoires

202918



Boîte à outils pour diable pour bouteilles, en acier

Cela s'adapte aussi ...

144744



armoire pour bouteilles de gaz, pour 10 x bouteilles de gaz de 11 kg ou 4 x bouteilles de gaz de 33 kg, hauteur x largeur x profondeur 1435 x 860 x 720 mm, avec toit, avec porte à battants, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

201077



soutirage de fûts, pour fût 2 x 200 litres, support-fût avec angle, hauteur x largeur x profondeur 350 x 1230 x 650 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

206148



pompe vide-fûts, pour diesel, fioul, huiles moteur, hydraulique et à engrenages avec une viscosité maximale de 2000 mPas, puissance de refoulement maximale 0,25 litres par levée, longueur du tube plongeur 920 mm

407817



bac de rétention, pour fût 2 x 200 litres, volume de rétention 224 l, hauteur x largeur x profondeur 365 x 1200 x 800 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion