

## chariot à plateaux

force 150 kg, avec 3 plateau(x),  
plateau longueur x largeur 785 x 500  
mm, châssis avec finition époxy  
résistante aux chocs et aux rayures  
en gris argent, avec bandage  
caoutchouc plein



Numéro d'article: 205783

## Chariot polyvalent

### avec étriers horizontaux

chariot à plateaux

- force 150 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 785 x 500 mm
- hauteur x longueur x largeur 810 x 935 x 540 mm
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris argent
- structure en acier
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage caoutchouc plein
- moyeu avec palier lisse
- disposition des roues rectangulaire

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	rehausses	aucune
type de chariot	chariot à plateaux	conducteur d'électricité	non
charge	150 kg	poignée	2 pièce
longueur de plateau	785 mm	rabattable	non
largeur de plateau	500 mm	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes

nombre de plateaux	3 pièce	pneumatique	caoutchouc plein
alignement de niveaux	droit	Ø de roue	125 mm
hauteur	810 mm	roulement	palier lisse
longueur	935 mm	disposition des roues	rectangulaire
largeur	540 mm	surface	finition peinture époxy
matériau	acier	couleur	gris argent
norme européenne	non	Poids	36 kg

## Accessoires

176175



frein pour chariot de manutention, pour diamètre 125 mm, suppl. prix !  
commande/livraison uniquement avec le produit principal

## Cela s'adapte aussi ...

139644



station de tri, 12 casiers, convient pour DIN C4, pour montage en armoires, hauteur x largeur x profondeur 293 x 723 x 331 mm, en Polystyrène en gris/noir

527975



trieur de bureau, 5 casiers, convient pour DIN A4, Pour montage sur table ou mur, hauteur x largeur x profondeur 330 x 360 x 250 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris

533589



chariot dossiers suspendus, hauteur x largeur x profondeur 670 x 810 x 430 mm, pour 100 dossiers suspendus, structure en acier gris clair