

## Krause partie inférieure de l'escabeau STABILO® Professional

2 marches avec revêtement R13, en  
aluminium

Numéro d'article: 244199



### partie inférieure de l'escabeau

- 2 marches avec revêtement R13
- profondeur de marche 80 mm
- largeur 850 mm
- connexion marches/lisse sertissage hautement résistant
- application sûre grâce à boulons de sécurité
- sabots bicomposants en extrémité de lisse
- en aluminium
- Charge max. 150 kg
- poids 3 kg
- assurance qualité certification TÜV






- convient pour une application conforme TRBS 2121-2
- 10 années de garantie

## Détails techniques

technique de montée	escabeau	force	150 kg
type d'échelle	partie inférieure de l'escabeau	soubassement	sabots bicomposants
matériau	aluminium	rabattable	non
nombre de marches	2	roulant	non
type de marche/d'échelon	marches avec revêtement R13	Pour escalier	non
profondeur des marches	80 mm	certification	certification TÜV
hauteur	850 mm	norme TRBS (règles techniques re	TRBS 2121-2
largeur	850 mm	garantie	10 années
équipement de sécurité échelle	boulons de sécurité	Poids	3 kg
connexion d'échelons/de longeron	serti		

## Cela s'adapte aussi ...

203393		marchepied pliant roulant, en aluminium, coloris aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,44 x 20 m, 2 x 2 marches à profil antidérapant (estrade incl.), soubassement avec 4 roulettes à ressort
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
528213		marchepied sur roulettes, en plastique, coloris bleu, repose-pied diamètre 290 mm, soubassement avec 3 roulettes à ressort