Denios
Enveloppe chauffante

Convient pour fût de 200 litres, couche extérieure en Fibres de verre avec revêtement de silicone coloris orange, couche intérieure en fibre de verre, Enveloppe chauffante protection anti-déflagration T4, puissance 540 W, équipé de avec thermostat auto-limitant

Numéro d'article: 271702

Enveloppe chauffante

- Convient pour fût de 200 litres
- couche extérieure en Fibres de verre avec revêtement de silicone coloris orange, couche intérieure en fibre de verre
- Enveloppe chauffante protection anti-déflagration T4
- hauteur x largeur x profondeur 850 x 1950 x 100 mm
- câble longueur 5 m
- puissance 540 W
- température jusqu'à 50 °C
- équipé de avec thermostat auto-limitant
- indice de protection IP54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
- Approprié homologué selon les directives UE 2014/34/UE, 2014/30/UE et 2015/863/UE

Détails techniques

type de récipient	Accessoires	profondeur	100 mm
pour capacité	200 l	longueur de câble	5 m

pour fût	fût de 200 litres	puissance	540 W
Type chauffage	protection anti-déflagration	température jusqu'à	50 °C
matériau couche extérieure	Fibres de verre à revêtement de silicone	alimentation	240 V
matériau couche intérieure	fibre de verre	équipement accessoires	Thermostat, auto-limitant
couleur	orange	indice de protection IP	54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
hauteur	850 mm	homologation	homologué selon les directives UE 2014/34/UE, 2014/30/UE et 2015/863/UE
largeur	1950 mm	Poids	10 kg