

## fetra

### chariot à arceaux latéraux MULTIVARIO

force 400 kg, plateau longueur x largeur 850 x 500 mm, plateforme en bois, rehausse 4 étriers, structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5007 bleu brillant, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage TPE



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY

Numéro d'article: 353667

### fetra Chariot à arceaux latéraux MULTIVARIO

#### force 500 kg

chariot à arceaux latéraux

- force 400 kg
- plateau longueur x largeur 850 x 500 mm
- hauteur de charge 220 mm
- plateforme en bois
- rehausse 4 étriers
- structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5007 bleu brillant
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage TPE
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

### Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	couleur	bleu brillant // RAL5007
type de chariot	chariots à dossier	matériau de finition	soudé

type de chariot à dossier	chariot à arceaux latéraux	norme européenne	non
charge	400 kg	poignée	4 pièce
hauteur de charge	220 mm	rabattable	non
longueur de plateau	850 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
largeur de plateau	500 mm	pneumatique	TPE
matériau de plateforme	bois	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
rehausses	4 étriers	disposition des roues	rectangulaire
hauteur rehausses	750 mm	norme	EN 1757-3 (frein)
emboîtable	non	garantie	10 années
matériau de châssis	acier	Poids	29 kg
surface de châssis	finition peinture époxy		

## Accessoires

119092		frein central pour chariots à dossier, pour plateau longueur x largeur 850 x 500 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
146367		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158759		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 160 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158805		plateau pour châssis roulant, en contreplaqué, pour plateau longueur x largeur 850 x 500 mm, étanches et antidérapants, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158814		Timon et couplage pour châssis roulant, en acier, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158816		support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
309734		roue, avec bandage polyamide, diamètre 160 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal

