

# Feuille de données du produit



Article N°: 6852 Gerbeur à manivelle

**Equipements de manutention**



Construction très solide en tôle d'acier, avec dossier de poussée en tube d'acier, revêtement époxy Gris Anthracite RAL 7016. Sans entretien, levée par manivelle sécurisée. 2 fourches réglables en largeur. 2 roues directrices à bandage polyuréthane 150 x 40 mm et 2 galets à bandage polyuréthane 80 x 47 mm. Roues directrices avec freins. Largeur de fourche : 85 mm. Montée par tour de manivelle : 40/22 mm.

## Détails techniques:

<b>Charge totale (kg)</b>	500
<b>Longueur totale (mm)</b>	1550
<b>Largeur totale (mm)</b>	725
<b>Hauteur totale (mm)</b>	2030
<b>Hauteur de levée (mm)</b>	90 - 1560
<b>Longueur fourches (mm)</b>	1000
<b>Largeur fourches (mm)</b>	80
<b>Largeur de portée (mm)</b>	170-690
<b>Type de pneu</b>	Polyuréthane
<b>Roues (mm)</b>	150 x 40
<b>Boggies exécution</b>	Nylon
<b>Boggies diamètre x largeur (mm)</b>	80 x 47
<b>Poids (kg)</b>	146
<b>Pays d'origine</b>	Chine
<b>Garantie (ans)</b>	2
<b>Code douanier</b>	84279000
<b>GTIN</b>	4017976068527