

Umluft Gewerbekühlschrank KBS 402 U

Umluft-Gewerbekühlschrank mit zwangsbelüfteten Kondensator im Maschinenraum sowie großflächigem Rückwandverdampfer. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die vorgeformten Rostauflagen haben einen Abstand von 70 mm, somit können die mitgelieferten Roste bestmöglich dem zu kühlenden Produkt angepasst werden, um eine optimale Raumnutzung zu erhalten. Die Tür mit durchgehender Griffleiste ist abschließbar und mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Das manuelle Thermostat und die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Vorn 2 höhenverstellbare FüÙe, hinten 2 Rollen.

Artikel-Nr.: 347406
GTIN: 4059395003468



Produktvorteile:

- Volltürkühlschrank
- Rückwandverdampfer
- Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter
- Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand
- Digitale Temperaturanzeige
- Manuelles Thermostat
- 45 mm Isolierung
- Umluftkühlung
- Tür mit Schloss
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Hinten 2 Rollen für den leichten Transport

Technische Daten:


Geräteart	Kühlschrank
Preisgruppe	A
Herstellerkennung	KBS 402 U
Abmessungen außen:	

Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	1850 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	+/-0 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlusswert Elektro	0,13 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	74 kg
Serienzubehör	3 Roste, 1 Bodenrost weiss, Schloss
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	45 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	75 g

Energiedaten

Bruttoinhalt	361 l
Nutzzinhalt Kühlung	239 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	460 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	46
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
EPREL Registrierungsnummer	71739
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005998

Artikel-Nr.: 56

Rost für KBS 201 401 202 402

Rost mit einer maximalen Tragkraft von 16kg

GTIN: 4059395093476

Artikel-Nr.: 999003

Höhenverstellbare Füße Satz = 4 Stück

90 mm bis 110 mm zur bauseitigen Montage

GTIN: 4059395093520

Artikel-Nr.: 999027

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de