

## ANKE Kombi-Werkbank Mod.502V Platte m.Zinkblechbelag 1500x700x850mm RAL7035/5010



### ANKE 410.030

Werkbankplatte mit Zinkblechbelag (ZBP) Plattenlänge 1500 mm, Tiefe x Stärke 700 x 50 mm, Arbeitshöhe 850 mm robust verschweißte Stahlblech-Konstruktion, Modell 502 V, Unterbau mit Schubladenblock, 3 Schubladen mit Vollauszug 100 %, 1 x Fronthöhe 60 mm 1 x Fronthöhe 90 mm 1 x Fronthöhe 120 mm Fußgestelle aus Vierkant-Stahlrohr 45 x 45 x 2 mm, mit Niveausgleich Gesamtragfähigkeit 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last Pulverbeschichtung: Korpus RAL, lichtgrau Fronten RAL 5010, enzianblau Weitere Ausführungen auf Anfrage. Hinweis: sämtliche Werkbänke sind auf Wunsch auch mit Einfachauszug 86 % und Tragfähigkeit 100 kg erhältlich. Preis auf Anfrage.

<b>Marke:</b>	ANKE
<b>Schubladen-Innenmaß Breite:</b>	500 Millimeter
<b>Schubladen-Innenmaß Tiefe:</b>	540 Millimeter
<b>Schubladenauszug:</b>	Vollauszug
<b>Höhenverstellbar:</b>	nein
<b>Oberflächenbeschaffenheit:</b>	pulverbeschichtet
<b>min.Arbeitshöhe:</b>	850 Millimeter
<b>max.Arbeitshöhe:</b>	850 Millimeter
<b>Platten-Typ:</b>	Zinkblechplatte
<b>Korpusfarbe:</b>	lichtgrau
<b>Korpusfarbe RAL:</b>	7035
<b>Arbeitshöhe:</b>	850 Millimeter
<b>Ausführung Werkbankplatte:</b>	Zinkblechbelag (ZBP)
<b>Lackierung:</b>	RAL 7035/5010
<b>Tragfähigkeit pro Schublade:</b>	100 Kilogramm
<b>Platten-Stärke:</b>	50 Millimeter
<b>Platten-Tiefe:</b>	700 Millimeter
<b>Platten-Breite:</b>	1500 Millimeter
<b>Frontfarbe:</b>	enzianblau

<b>Gesamttragfähigkeit:</b>	800 Kilogramm
<b>konfigurierbar:</b>	Nein
<b>Platten-Länge:</b>	1500
<b>Frontfarbe RAL:</b>	5010
<b>Lagerfläche pro Schublade:</b>	0,27 Quadratmeter
<b>Farbe RAL:</b>	7035
<b>Farbe:</b>	lichtgrau