


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 12516 Kopwandwagen



Opbouwsysteem: De Super-Multi-Vario-Transportwagens zijn speciaal geconstrueerd voor zware lasten. De hoogwaardige elastische streeploze banden met kogellagers maken een handzame en zeer lichte loop mogelijk. Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat, blauw RAL 5007. Platform van watervast multiplex voorzien van antislip. Kopwand van gladde watervast multiplexplaat, kopwandhoogte 500 mm. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	1200
laadvlak lengte (mm)	2000
laadvlak breedte (mm)	800
Laadvlakhoogte (mm)	283
Totale lengte (mm)	2155
Totale breedte (mm)	800
Totale hoogte (mm)	1005
Wielen	Elastic-massief rubber, streeploos
Wielmaat (mm)	200 x 50
Uitvoering	Siebdruck
Gewicht (kg)	96
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976125169