

Artikelnummer: 129907

Kurzbeschreibung: Blechkastenwagen mit Deckel, 1190 x 780 mm

Langbeschreibung: Blechkastenwagen mit Deckel, 1190 x 780 mm: Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl. Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. In allen Wänden und Deckel Blechplatten (t=2 mm) fest eingeschweißt. Ladefläche: 1190 x 780 mm
Außenmaß: 1300 x 810 mm
Gesamthöhe: 1120 mm
Ladeflächenhöhe: 310 mm
Tragkraft: 500 kg
Eigengewicht: 114 kg



Schiebegriffhöhe: 1030 mm
Radlast: 200 kg

EAN/GTIN: 4250448503076