

Artikelnummer: 91322

Kurzbeschreibung: Allround-Box Typ 2400, ohne Vorderwand, lackiert

Langbeschreibung: Allround-Box, ohne Vorderwand: Belastbar und flexibel! Allround-Boxen sind die "Alleskönner" - auf dem LKW wie auch im Lager. Sie sind nicht nur höchst belastbar, sondern auch wendig, platzsparend und flexibel. Die glasfaserverstärkten Kunststoffräder sorgen auch bei voller Belastung von 800 kg für leichten Lauf, sogar auf unebenen Böden. Auch beim Transport im LKW leisten Allround-Boxen echte Ma sarbeit. Sie passen genau nebeneinander und sichern sich so gegenseitig. Der starke Rammschutz sorgt dafür, dass Ware und Allround-Boxen immer heil ankommen.

Eine sichere Sache - und wirtschaftlich zugleich - auch zur Vorsortierung geeignet. Übrigens können Sie mit Allround-Boxen auch ohne Hochregal Ihre Lagerkapazität erheblich erweitern, denn sie lassen sich bis zu drei Stück übereinander stapeln. Robuste Stahlrohr-Rahmenkonstruktion, 34 mm stark Grundrahmen aus stabilem U-Profil Mascheneite 50 x 100 mm, 4 mm stark hochwertige Kunstharzlackierung, blau (RAL 5012) 4 Lenkräder, davon 1 mit Radrichtungsfeststeller 125 mm glasfaserverstärkte Kunststoffräder 75 % Platzersparnis im geschachteltem Zustand Traglast: 800 kg Auflast: 1000 kg Lieferung ohne abklappbare Vorderwand (bitte separat bestellen) Typ 1200.1 Außenma sse: B 1200 x T 800 x H 1850 mm Innenma sse: B 1120 x T 750 x H 1615 mm Typ 1200 Außenma sse: B 1200 x T 1150 x H 1850 mm Innenma sse: B 1120 x T 1100 x H 1615 mm Typ 2000 Außenma sse: B 2000 x T 1150 x H 1850 mm Innenma sse: B 1920 x T 1100 x H 1600 mm Typ 2400 Außenma sse: B 2400 x T 1150 x H 1850 mm Innenma sse: B 2320 x T 1100 x H 1615 mm



EAN/GTIN: 4035694008380