

Broszura informacyjna

83 10 010

Klucz nastawny do rur 90°

DIN 5234

- Wzór szwedzki
- Szczęki wygięte pod kątem 90°
- Szczęki z zębami ustawionymi w przeciwnych kierunkach
- Zęby dodatkowo hartowane indukcyjnie
- Rękojeść górna w kształcie podwójnego profilu T
- Nakrętka regulacyjna zabezpieczona przed zgubieniem
- Malowane proszkowo w kolorze czerwonym, szczęki szlifowane
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo



Ogólna

Nr art.	83 10 010
EAN	4003773014188
Szczypce	malowane proszkowo, czerwone
Waga	779 g
Wymiary	310 x 57 x 19 mm
Norma	DIN 5234
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Zakres pracy	42 mm
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 1 5/8
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 42 mm
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	42 mm
Średnica wewnętrzna w calach	Ø 1 Cal

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

