

Broszura informacyjna

83 20 020

Klucz nastawny do rur 45°

DIN 5234

- Wzór szwedzki
- Szczęki wygięte pod kątem 45°
- Szczęki z zębami ustawionymi w przeciwnych kierunkach
- Zęby dodatkowo hartowane indukcyjnie
- Rękojeść górna w kształcie podwójnego profilu T
- Nakrętka regulacyjna zabezpieczona przed zgubieniem
- Malowane proszkowo w kolorze czerwonym, szczęki szlifowane
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo



Ogólna	
Nr art.	83 20 020
EAN	4003773014232
Szczypce	malowane proszkowo, czerwone
Waga	2.596 g
Wymiary	570 x 72 x 28 mm
Norma	DIN 5234
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Zakres pracy	70 mm
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 2 3/4 Cal
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 70 mm
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	70 mm
Średnica wewnętrzna w calach	Ø 2 Cal

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

