

Broszura informacyjna

98 07 250

Klucz nastawny

IEC 60900 DIN EN 60900

- Równoległe, gładkie szczęki chwytające
- Płynna regulacja zakresu chwytania
- Skala umożliwiająca nastawienie zakresu chwytu z dala od chwytanego przedmiotu
- Stal chromowo-wanadowa



⚡ 1000 V  $\angle 22^\circ$

Ogólna

Nr art.	98 07 250
EAN	4003773071518
rękojeści	izolowane zanurzeniowo
Waga	545 g
Wymiary	260 x 78 x 32 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Szerokość szczęk	8 mm
Szerokość główki (W3)	16 mm
Głębokość	20 mm
Szerokość	73 mm
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	30 mm
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	1 1/8

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

