

fetra rongenwagen

draagvermogen 1200 kg, laadvlak
lengte x breedte 1600 x 800 mm,
platform van zeefdrukplaat met
antislippervlak, opbouw 4
zijsteunen, constructie van staal
(gelast) met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5007
briljantblauw, 2 zwenk- en 2
bokwielen, zwenkwielen met rem,
met elastiek-banden op gegoten
aluminium-velg



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

Artikelnummer: 118988

fetra Rongenwagen

Draagvermogen 1200 kg

rongenwagen






- draagvermogen 1200 kg
- laadvlak lengte x breedte 1600 x 800 mm
- laadhoogte 280 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislippervlak
- opbouw 4 zijsteunen
- constructie van staal (gelast) met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- met elastiek-banden op gegoten aluminium-velg
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	kleur	briljantblauw // RAL5007
type wagen	platformwagen	materiaal verwerking	gelast

type platformwagen	rongenwagen	euronorm	nee
draagvermogen	1200 kg	in-/uitklapbaar	nee
laadhoogte	280 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
lengte laadvlak	1600 mm	banden	elastiek
breedte laadvlak	800 mm	wiellager	kogellager
materiaal platform	zeefdrukplaat	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
oppervlak platform	antislip	wiel-ø	200 mm
platform uitvoering	Waterdicht	materiaal velg	gegoten aluminium
constructies	4 zijsteunen	wielstand	rechthoekig
hoogte constructies	600 mm	hoogte	880 mm
materiaal	staal	norm	EN 1757-3 (rem)
nestbaar	nee	garantie	10 jaar
materiaal onderstel	staal	gewicht	60 kg
oppervlak onderstel	m. poedercoating		

Gerelateerde Producten

119194		wiel, diameter 200 mm, met polyurethaan-banden, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
147905		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158760		wielenset, banden elastiek, niet-strepend, wiel Ø 200 mm, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158815		dissel en koppeling voor dolly, van staal, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
309745		wiel, met polyamide-banden, diameter 200 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar