

## fetra diable pour caisses

force 300 kg, roues avec bandage air, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, structure en acier, soudé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant

Numéro d'article: 119151



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY

## fetra Diabie pour caisses



### Force 300 kg

diabie pour caisses

- force 300 kg
- pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm
- hauteur x largeur 1600 x 580 mm
- pelle vissable et remplaçable
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- Produit livré démonté
- 10 années de garantie

appareil de manutention	diable de manutention	poignée de sécurité	oui
type de diable de manutention	diable pour caisses	matériau de poignée	plastique
charge	300 kg	pneumatique	air
largeur de pelle	320 mm	Ø de roue	260 mm
profondeur de pelle	250 mm	matériau de jante	plastique
fonction pelle	vissable/remplaçable	roulement	roulement à rouleaux
matériau	acier	hauteur	1600 mm
matériau de finition	soudé	largeur	580 mm
surface	finition peinture époxy	garantie	10 années
couleur	bleu brillant // RAL5007	livraison	démonté
rabattable	non	Poids	15 kg
patins pour escaliers	non		

## Accessoires

119195		roue, diamètre x largeur 260 x 85 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diable (kit 4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
119197		roue, diamètre x largeur 260 x 85 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diable (paire, 2 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal