


bott **kast met geperforeerde** **platen** cubio

hoogte x breedte x diepte 1000 x 800 x 525 mm, 2 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 126014



bott **Systeemkast cubio**

kast met geperforeerde platen

- hoogte x breedte x diepte 1000 x 800 x 525 mm
- constructie van plaatstaal
- dubbele openslaande deur met perforaties
- deuren binnen met perforatie
- deuropeningshoek 180 °
- 2 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 160 kg
- met draaigreep
- afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag





Technische details

meubeltype kast

oppervlak romp m. poedercoating

type kast	systeemkast	oppervlak front	m. poedercoating
type deur	dubbele openslaande deur met perforaties	sluitsysteem	5-punts sluitsysteem
hoogte	1000 mm	materiaal	plaatstaal
breedte	800 mm	oppervlak legbord	verzinkt
diepte	525 mm	afsluitbaar	ja
kast uitrusting	legborden	scheidingswand	nee
legbord-/niveautype	Stalen bodem	openingshoek deur	180 °
legborden / schappen aantal	2 stuks	greep	draaigreep
draagvermogen legbord	160 kg	verrijdbaar	nee
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	deur uitrusting	deuren binnen met perforatie
kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010	gewicht	58 kg

Gerelateerde Producten

125777		oplegelement kast, met afrolrand aan 4 zijden, hoogte x breedte x diepte 15 x 800 x 525 mm
126059		Stalen bodem voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 25 x 800 x 525 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
126063		inlegbodem voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 64 x 800 x 525 mm, van staal in RAL7035 lichtgrijs
126275		antislipmat, hoogte x breedte x diepte 2,5 x 675 x 400 mm, voor kast breedte x diepte 800 x 525 mm