

Hanselifter

lifter

MES200-15

draagvermogen 200 kg, platform lengte x breedte 500 x 600 mm, zwenkwielen met polyurethaan-banden, vorkrollen met polyurethaan-banden, hefhoogte 1500 mm / verlaagde hoogte 135 mm

Artikelnummer: 149146



Hanselifter Lifter MES200-15

Draagvermogen 200 kg

lifter

- draagvermogen 200 kg
- platform lengte x breedte 500 x 600 mm
- zwenkwielen met polyurethaan-banden
- vorkrollen met polyurethaan-banden
- zwenkwielen met rem
- hefhoogte 1500 mm / verlaagde hoogte 135 mm
- van staal in blauw
- bediening heffing handmatig met slinger
- hoogte x lengte x breedte 1930 x 840 x 600 mm
- gewicht 62 kg

Technische details

hijswerktuig	hefwagen	materiaal platform	PVC
hefwagentype	lifter	hoogte	1930 mm
draagvermogen	200 kg	breedte	600 mm
breedte platform	600 mm	lengte	840 mm
lengte platform	500 mm	draaicirkel	800 mm
hefhoogte (max.)	1500 mm	materiaal zwenkwiel	polyurethaan

hefhoogte (min.)	135 mm	materiaal vorkwielen	polyurethaan
bediening heffing	handmatig met slinger	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
bediening wielonderstel	handmatig	kleur	blauw
materiaal	staal	gewicht	62 kg