

contragewichtskraan ITI500B07

draagvermogen 500 kg, hefhoogte 2950 mm, draagarm met 5 niveaus, bouwhoogte 1880 mm, met veiligheidshaak

Artikelnummer: 159297



Contragewichtskraan ITI500B07

draagvermogen 500 kg

contragewichtskraan

- draagvermogen 500 kg
- hefhoogte 2950 mm
- draagarm met 5 niveaus
- bouwhoogte 1880 mm
- doorrijdbreedte 800 mm
- gebruik door onbevoegden uitgesloten dankzij hoofdsleutel
- bediening heffing elektrisch met handtoets voor heffen en neerlaten
- smoorbare zuiger-aftapsnelheid
- met veiligheidshaak
- batterij 12V/80 Ah, oplader 12 V/15 A
- veilig in gebruik door noodstop-schakelaar
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2004 zuiver oranje
- met polyamide-banden
- gewicht 800 kg

Technische details

hijswerktuig kraan

kraan functie gebruik door

		onbevoegden uitgesloten dankzij hoofdsleutel
type kraan	contragewichtskraan	kraan uitrusting veiligheidshaak
draagvermogen (max.)	500 kg	veiligheidsuitrusting hijswerktu noodstopshakelaar
max. draagvermogen in kg bij uit	500/ 465 380/ 755 305/ 1045 255/ 1335 220/ 1625	neerlaatfunctie smoorbare zuiger-aftapsnelheid
hefhoogte (max.)	2950 mm	spanningsverzorging batterij 12V/80 Ah
verrijdbaar	ja	oplader 12 V/15 A
draagamniveaus	5 stuks	oppervlak m. poedercoating
bediening heffing	elektrisch met handtoets voor heffen en neerlaten	kleur zuiver oranje // RAL2004
bouwhoogte	1880 mm	banden polyamide
materiaal	staal	WEEE-registratienummer DE21002067
doorrijdbreedte	800 mm	WEEE-apparaatsort groot apparaat cat. 4
lengte onderwagen	1775 mm	gewicht 800 kg