

META

magazijnstelling - grondveld FIX

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1004 x 404 mm, veldlast 900 kg / vaklast 150 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 161325



META Systeemschroefstelling FIX

Basisstelling

magazijnstelling - grondveld

- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1004 x 404 mm
- veldlast 900 kg / vaklast 150 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 400 mm
- 5 niveaus met Stalen bodem
- vakhoogtes zijn afhankelijk van het doel en uw behoeften

verstelbaar in stappen van 25 mm

- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- constructie van staal
- staanders met coating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- inhoud levering: basisstelling met 4 staanders met stalen voeten, montage materiaal, niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- montage-instructie: de staanders en legborden worden door vaste hoeken met geïntegreerde schroefdraad en lenskopschroeven verbonden

Technische details



meubeltype	stelling	gebruik	tweezijdig
stellingtype	magazijnstelling	stelling uitrusting	legborden
stellingsysteem	schroefsysteem	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingveld	grondveld	oppervlak legbord	verzinkt // poedercoating
materiaal	staal	oppervlak standaard	m. coating
hoogte	2000 mm	opstelhoek uitrichting	recht
breedte	1004 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
diepte	404 mm	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
vaklast	150 kg	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
veldlast	900 kg	inhoud levering	basisstelling met 4 staanders met stalen voeten, montage materiaal, niveaus zie aanbod
legborden / schappen aantal	5 stuks	levering	gedemonteerd
vakbreedte	1000 mm	certificering	GS // RAL-keurmerk
vakdiepte	400 mm	garantie	5 jaar
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	gewicht	26,114 kg

Gerelateerde Producten

150071	ankerpluggenset voor grondstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
--------	---

150073		muurpluggen voor grondstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
161326		magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1002 x 404 mm, veldlast 900 kg / vaklast 150 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
161348		legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1000 x 400 mm, voor een vaklast van 150 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Dit past ook bij ...

203393		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
213058		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 33 m x 75 mm
215547		veiligheidshandafroller, Voor bandbreedte 75 mm op 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
216063		doos extra sterk, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 410 x 310 x 240 mm
991754		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 15 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit