

## antivermoeidheidsmat

Arnhem

metergoed, hoogte x breedte 12,7 x 910 mm, van microcellulair vinyl (geschuimd) met traanplaatoppervlak van Dyna Shield™ in zwart/geel, antislip



Artikelnummer: 235523



antivermoeidheidsmat

- geschikt voor droge, industriële ruimtes, zoals fabrieken, assemblagelijnen, logistieke en verpakkingsafdelingen en magazijnen / voor gemiddeld gebruik
- metergoed
- hoogte x breedte 12,7 x 910 mm
- van microcellulair vinyl (geschuimd) met traanplaatoppervlak van Dyna Shield™ in zwart/geel
- afgeschuinde randen verminderen het struikelgevaar
- antislip
- veiligheidsranden conform OSHA 1910-144

### Technische details

uitrusting werkplaats	vloerbedekking	hoogte	12,7 mm
vloerbedekking	antivermoeidheidsmat	breedte	910 mm

confectionering	metergoed	vloerbedekking uitrusting	afgeschuinde randen
geschikt voor (branches)	droge, industriële ruimtes	vloerbedekking functie	antislip
geschikt voor (gebruik)	gemiddeld gebruik	elektrisch geleidend	nee
plaats van toepassing	binnen	moeilijk ontvlambaar	nee
materiaal loopvlak	microcellulair vinyl	berijdbaar	nee
materiaal verwerking	geschuimd	norm	veiligheidsranden conform OSHA 1910-144
oppervlak vloerbedekking	traanplaatprofiel	gewicht	3,5 kg
kleur	zwart/geel		

## Gerelateerde Producten

235625



ESD mattenreiniger, spuitfles met 1 l inhoud, voor statische tafelleggers en vloermatten, verwijdert vuil en resten door olie of vingerafdrukken

## Dit past ook bij ...

213069



tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 30 m x 75 mm

221861



tafelwagen, draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

227867



werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw

227891



veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht