

KERN

tafelweegschaal

FOB 7K-4NL

platform van RVS, breedte x diepte
252 x 200 mm, weegbereik van 5 tot
7,5 kg, afleesbaarheid in 0,5 g
stappen

Artikelnummer: 235918



KERN








KERN tafelweegschaal FOB 7K-4NL

- platform van RVS, breedte x diepte 252 x 200 mm
- weegbereik van 5 tot 7,5 kg
- afleesbaarheid in 0,5 g stappen
- Met de functies ijken (CAL), wisselen van weegeenheid
- uitgerust met LC-display
- beschermingsklasse IP67: binnendringen van stof, gedeeltelijk onderdempelen
- voedingsvoorzorging via netadapter 230V/50 Hz, ook op batterij mogelijk
- inhoud levering: inclusief beschermende hoes

Technische details

type weegschaal	tafelweegschaal	weegschaal uitrusting	LC-display
materiaal platform	RVS	telfunctie	nee
platformbreedte	252 mm	tarreren	nee
platformdiepte	200 mm	inhoud levering	inclusief beschermende hoes
weegbereik	5-7,5 kg	WEEE-registratienummer	DE80821200
afleesbaarheid	0,5 g	WEEE-apparaatsoort	klein apparaat cat. 5
weegschaalfuncties	ijken (CAL), wisselen van weegeenheid	merk volgens EAR-registers	KERN
ip beschermingsklasse	67: binnendringen van stof, gedeeltelijk onderdempelen	gewicht	4,5 kg
spanningsverzorging	netadapter 230V/50 Hz, ook op batterij mogelijk		

Dit past ook bij ...

216459		pvc-plakband, dragermateriaal van PVC met lijm van natuurrubber, rollen lengte x breedte 66 m x 50 mm, dikte 65 µm, in bruin
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
221342		kartonnen stellingbak, inhoud 5,7 l, hoogte x breedte x diepte 110 x 200 x 305 mm, van doos, enkelvoudige golf, in bruin met buitenbekleding van kraftpapier
231458		vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, enkelvoudige golf, lengte x breedte x hoogte binnen 290 x 185 x 85 mm, automatische bodem, afsluitbaar met plaksluiting
235833		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 60 x 102 x 100 mm, inhoud 0,5 l, van polypropyleen in blauw