

Cascao roulette fixe



force 200 kg, avec bandage polyamide, diamètre 125 mm, moyeu avec palier lisse en acier inoxydable, jante en polyamide, fixation avec panneau



Numéro d'article: 243198

roulette fixe

- force 200 kg
- avec bandage polyamide
- diamètre 125 mm
- espacement des trous des vis 80/77x60 mm
- moyeu avec palier lisse en acier inoxydable
- jante en polyamide
- boîtier en acier
- fixation avec panneau

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	roulement	palier lisse
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	élément de fixation	panneau
modèle	roulette fixe	matériau de boîtier	acier
charge	200 kg	frein	sans
pneumatique	polyamide	distance trou de vis	80/77x60 mm
Ø de roue	125 mm	Poids	0,473 kg
matériau de jante	polyamide		

