

Bedrunka + Hirth werkbank

hoogte x breedte x diepte 860 x 2800 x 750 mm, tafelblad van massief beukenhout, geolied, draagvermogen 100 kg, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 6 laden, 2 kasten, afsluitbaar met cilinderslot, frame met slag- en krassvaste poedercoating, front met slag- en krassvaste poedercoating



bedrunka+hirth

3 YEARS WARRANTY

Made in Germany

Artikelnummer: 504380



Bedrunka + Hirth Werkbank

werkbank

- hoogte x breedte x diepte 860 x 2800 x 750 mm
- tafelblad van massief beukenhout, geolied
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 100 kg
- uitvoering frame 4 voeten
- uitrusting: 6 laden, 2 kasten
- links 3 laden, 1 kast
- rechts 3 laden, 1 kast
- kasten met telkens 1 verstelbaar legbord
- laden hoogte 6x200 mm
- nuttige afmetingen lade breedte x diepte 450 x 600 mm
- draagvermogen per lade 100 kg
- laden met kogelgelagerde wielgeleiding, uittrekbaar legbord 100 %
- laden met sleuven voor het insteken van indelingsmateriaal
- met uittrekblokkade





- met greeplijst
- met beletteringsstrook
- afsluitbaar met cilinderslot
- laden en kast gemeenschappelijk afsluitbaar
- constructie van staal
- frame met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- 3 jaar garantie











Technische details

| | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|---|
| meubeltype | tafel | draagvermogen lade | 100 kg |
| type tafel | werkbank | uittrekbare lade | 100 % |
| uitvoering frame | 4 voeten | uittrekrail lade | kogelgelagerde wielgeleiding |
| vorm onderstel | 4-voetonderstel | uittrekblokkering | uittrekblokkade |
| hoogte | 860 mm | greep | greeplijst |
| breedte | 2800 mm | beletteringsveld | beletteringsstrook |
| diepte | 750 mm | materiaal plaat | massief beukenhout |
| dikte plaat | 40 mm | oppervlak plaat | geolied |
| draagvermogen | 100 kg | kleur plaat | beuken |
| in hoogte verstelbaar | nee | materiaal onderstel | staal |
| elektrisch geleidend | nee | oppervlak onderstel | m. poedercoating |
| werkbank uitrusting | 6 laden, 2 kasten | oppervlak front | m. poedercoating |
| onderbouwelementen links | 3 laden, 1 kast | sluitsysteem | cilinderslot |
| onderbouwelementen rechts | 3 laden, 1 kast | sluitfunctie | laden en kast gemeenschappelijk afsluitbaar |
| laden aantal | 6 stuks | deuren aantal | 2 stuks |
| laden aantal x hoogte | 6x200 mm | verrijdbaar | nee |
| fronthoogte 200 mm | 6 stuks | garantie | 3 jaar |
| nuttige breedte lade | 450 mm | gewicht | 270 kg |
| nuttige diepte lade | 600 mm | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 504382 |  | lade-indelingsset voor werkbank, 6 lengteverdeler + 2 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 450 x 600 mm, fronthoogte 200 mm |
| 504384 |  | lade-indelingsset voor werkbank, 9 lengteverdeler + 3 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 450 x 600 mm, fronthoogte 200 mm |
| 504394 |  | geribbelde rubberen mat voor lade, breedte x diepte 450 x 600 mm |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 195704 |  | parallelbankschroef, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 100 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw |
| 218989 |  | montagetafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1500 x 750 mm, blad van beuken-multiplex, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs |
| 221109 |  | Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit |
| 221140 |  | poetsdoek, cellulose, oppervlak gestanst, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, wit, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm |
| 221143 |  | beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9 |
| 221242 |  | vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, in zwart |
| 221330 |  | beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie |
| 222683 |  | poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm |
| 656975 |  | universele container, inhoud 121 l, hoogte x diameter 705 x 557 mm, romp van polyethyleen in grijs |
| 969584 |  | montagetafel, hoogte x breedte x diepte 836 x 2000 x 750 mm, blad van hout met resopalcoating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs |