

WSM beugel

hoogte x lengte x diepte 415 x 1050 x 390 mm, 3 instelplaatsen (gebruik eenzijdig), voor 55 mm brede wielen, constructie van staal vuurverzinkt



Artikelnummer: 505591



WSM Fietsboog

beugel

- hoogte x lengte x diepte 415 x 1050 x 390 mm
- 3 instelplaatsen (gebruik eenzijdig), voor 55 mm brede wielen
- beugel in boogvorm met 350 mm wielafstand
- constructie van staal vuurverzinkt
- staanders voorbereid voor montage in rijen
- voor vastschroeven
- legbord
- buisdiameter 18 mm
- Uitvoering plaatsbesparend door afwisselende diepte-/hoogteverstelling
- Leveringstoestand gedemonteerd

Technische details





buitenopstelling	fietsenrek	staander functie	voorbereid voor montage in rijen
type fietsenrek	beugel	opstelling	legbord

hoogte	415 mm	bevestigingstype	voor vastschroeven
lengte	1050 mm	instelhoek	90 °
diepte	390 mm	materiaal	staal
breedte band	55 mm	oppervlak standaard	vuurverzinkt
diameter buis	18 mm	kleur uitvoering	vuurverzinkt
instelplaatsen aantal	3	uitvoering	plaatsbesparend door afwisselende diepte-/hoogteverstelling
gebruik	eenzijdig	levering	gedemonteerd
instelbeugel vorm	boogvorm	gewicht	10,8 kg
wielafstand	350 mm		

Gerelateerde Producten

505609		vloerbevestiging voor fietsenrek
505610		vloerbevestiging voor fietsenrek

Dit past ook bij ...

306237		Afvalbak van draadgaas, geschikt voor buiten, inhoud 63 l, hoogte x diameter 500 x 400 mm, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, vloerconstructie doorbroken
509310		attentiebord, geschikt voor buiten, hoogte x breedte x diepte 960 x 470 x 670 mm, passend voor DIN A2, frame van aluminium geëloxeerd in zilverkleurig
525474		parkbank, hoogte x breedte x diepte 740 x 2000 x 380 mm, 9 zitlatten, zitting van PVC-lijst in groen, zitting hoogte 440 mm, 6-voetonderstel van polypropyleen in groen
975113		overkapping, grondveld, hoogte x breedte x diepte 2000 - 2250 x 4300 x 2330 mm, dak van trapeziumplaat, frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag in RAL9002 grijswit