

Bauer stapelbare opvangbak

voor 1 x 200 liter vat, opvangvolume
229 l, hoogte x breedte x diepte 545
x 800 x 800 mm, van staal met
corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 525668



Bauer Opvangbak

In elkaar stapelbaar






stapelbare opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 1 x 200 liter vat
- opvangvolume 229 l
- hoogte x breedte x diepte 545 x 800 x 800 mm
- zonder rooster
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- vorkslaffen, onderrijdhoogte 100 mm voor transport met vorkheftruck
- Plaatsbesparend stapelbaar



opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	oppervlak	verzinkt
type opvangbak	stapelbare opvangbak	opvangbak uitrusting	geen
opslagplaats	onderdak	onderbouw	vorksloffen
opvangvolume	229 l	onderrijdbaar	ja
capaciteit	1 x 200 liter vat	onderrijdhoogte	100 mm
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	stapelbaar	ja
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	nestbaar	ja
hoogte	545 mm	verrijdbaar	nee
breedte	800 mm	kleur uitvoering	verzinkt
diepte	800 mm	gewicht	51 kg
materiaal	staal		

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525732		gevarensymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
525760		gevarensymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm

