

## **VARIOfit** **chariot à arceaux latéraux**

force 500 kg, plateau longueur x largeur 1030 x 545 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, rehausse 4 étriers, plusieurs chariots, peu encombrants car empilables, structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec frein et protège-pieds, avec bandage TPE



**VARIOfit**



**12**  
**YEARS**  
**WARRANTY**

**Numéro d'article: 531461**



## **VARIOfit Chariot peu encombrant pour charges longues (C+C)**

**force 500 kg**

chariot à arceaux latéraux

- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 1030 x 545 mm
- hauteur de charge 310 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante
- rehausse 4 étriers
- plusieurs chariots, peu encombrants car empilables
- structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec

frein et protège-pieds

- avec bandage TPE
- 12 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	couleur	bleu gentiane // RAL5010
type de chariot	chariots à dossier	matériau de finition	soudé
type de chariot à dossier	chariot à arceaux latéraux	norme européenne	non
charge	500 kg	poignée	2 pièce
hauteur de charge	310 mm	rabattable	non
longueur de plateau	1030 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
largeur de plateau	545 mm	pneumatique	TPE
matériau de plateforme	plaque de contreplaqué	roulement	roulement à billes
surface de plateforme	antidérapant	équipement roue	roulettes pivotantes avec frein et protège-pieds
rehausses	4 étriers	Ø de roue	200 mm
emboîtable	oui	largeur	740 mm
matériau de châssis	acier	garantie	12 années
surface de châssis	finition peinture époxy	Poids	36 kg