

Rollcart handtrekwagen

draagvermogen 150 kg, laadvlak
lengte x breedte 700 x 425 mm,
platform van zeefdrukplaat met
antislippoppervlak, opbouw houten
kist, constructie van staal met slag-
en krasvaste poedercoating in
RAL5010 gentiaanblauw, 2 wielen,
met lucht-banden



Artikelnummer: 532108

Rollcart Handtrekwagen

Draagvermogen 150 kg

handtrekwagen



- draagvermogen 150 kg
- laadvlak lengte x breedte 700 x 425 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislippoppervlak
- opbouw houten kist
- constructie van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 wielen
- met lucht-banden
- wielstand parallel
- 5 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|------------------|----------------|---------------------|--------------------------|
| transporttoestel | transportwagen | kleur | gentiaanblauw // RAL5010 |
| type wagen | handtrekwagen | lengte | 1630 mm |
| draagvermogen | 150 kg | breedte | 640 mm |
| constructies | houten kist | stuurstang | ja |
| lengte laadvlak | 700 mm | euronorm | nee |
| breedte laadvlak | 425 mm | wielen aantal/soort | 2 wielen |

| | | | |
|---------------------|------------------|-----------|----------|
| materiaal platform | zeefdrukplaat | banden | lucht |
| oppervlak platform | antislip | wielstand | parallel |
| materiaal onderstel | staal | garantie | 5 jaar |
| oppervlak onderstel | m. poedercoating | gewicht | 15 kg |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 215911 |  | golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm |
| 221143 |  | beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9 |
| 221309 |  | waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat |
| 505133 |  | tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm |