

aanslagketting

draagvermogen bij 0-45° = 4250 kg /
bij 45-60° = 3150 kg, nuttige lengte 1
m, aantal kettingbundels 2, ketting
inkortbaar

Artikelnummer: 673996



Aanslagkettingen

met 2 strengen

aanslagketting

- draagvermogen bij 0-45° = 4250 kg / bij 45-60° = 3150 kg
- kettingdikte 10 mm
- nuttige lengte 1 m
- aantal kettingbundels 2
- ketting inkortbaar
- ketting van staal (gelegeerd)
- conform DIN EN 818-4 en DIN 1677 gemaakt

Technische details

hijswerktuig	aanslagmiddel	aantal bundels	2 stuks
aanslagmiddel	aanslagketting	kettingdikte	10 mm
draagvermogen (enkelvoudig direc	4250 kg	inkortbaar	inkortbaar
draagvermogen 0-45°	4250 kg	certificering	conform DIN EN 818-4 en DIN 1677 gemaakt

draagvermogen 45-60°	3150 kg	materiaal	staal (gelegeerd)
nuttige lengte	1 m	gewicht	11,7 kg

Gerelateerde Producten

673737	·	aanslagketting, draagvermogen 4250 kg, 2 strengen, meerprijs per meter! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	---