

BS-ROLLEN

wiel

draagvermogen 100 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 125 x 38 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof

Artikelnummer: 714798



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Wiel

wiel

- draagvermogen 100 kg
- met massief rubber-banden
- niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen
- diameter x breedte 125 x 38 mm
- naaf lengte x Ø 50 x 15 mm
- naaf met glijlager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen



Technische details

transporttechniek	wielen	elektrisch geleidend	nee
roltype	transporttoestelwiel	draadvangkappen	nee
bouwmodel	wiel	naaflengte	50 mm
draagvermogen	100 kg	naafboorgat	15 mm
banden	massief rubber	wielbreedte	38 mm
wiel-Ø	125 mm	uitlading	34 mm
materiaal velg	kunststof	loopvlak eigenschap	niet-strepend
wiellager	glijlager	kleur velg	zwart

geschikt voor vloertype glad/effen, ruw/effen

gewicht 0,489 kg

Dit past ook bij ...

400701		Rechtthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken