

## BS-ROLLEN

### Lenkrolle mit Feststeller

Traglast 100 kg, Mit Gummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 100 x 32 mm, Nabe mit Kugellager, Totalfeststeller, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Rückenloch, Ø 12,5 mm

Artikelnummer: 139507



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Apparaterolle

### Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle mit Feststeller

- Traglast 100 kg
- Mit Gummi-Bereifung
- Spurlos
- Durchmesser x Breite 100 x 32 mm
- Nabe mit Kugellager
- Totalfeststeller
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Kunststoff
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 12,5 mm
- Schwenklager mit Kugellager

## Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Rückenloch	12,5 mm
Rollentyp	Apparaterolle	Material Gehäuse	Kunststoff
Bauform	Lenkrolle	Schwenklager	Kugellager
Traglast	100 kg	Feststeller	Totalfeststeller
Bereifung	Gummi	Fadenschutz	nein
Rad-Ø	100 mm	Gesamthöhe	137 mm

Material Felge	Kunststoff	Radbreite	32 mm
Radlager	Kugellager	Ausladung	38 mm
Befestigungselement	Rückenloch	Lauffläche Eigenschaft	Spurlos
elektrisch leitend	nein	Gewicht	0,7 kg

## Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen