

## Transportroller

Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 500 mm, Ladehöhe 180 mm, Plattform geschlossen, Plattform aus Schichtholz, Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 4 Lenkrollen. 2 Lenkrollen mit Feststellern, Mit Gummi-Bereifung



Artikelnummer: 239084



### Transportroller

- Traglast 250 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 500 mm
- Ladehöhe 180 mm
- Plattform geschlossen
- Plattform aus Schichtholz
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 4 Lenkrollen. 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 100 mm
- Mit Gummi-Bereifung

Transportgerät	Transportroller	Material Verarbeitung	verschweißt
Rollertyp	Transportroller	Oberfläche	kunststoffbeschichtet
Traglast	250 kg	Farbe	enzianblau // RAL5010
Ladehöhe	180 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Ladeflächenlänge	1000 mm	Bereifung	Gummi
Ladeflächenbreite	500 mm	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Plattform	geschlossen	Rad-Ø	100 mm
Material Plattform	Schichtholz	Gewicht	10,3 kg
Material Gestell	Stahl		