Cascoo

Bockrolle

Traglast 100 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser 125 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Polypropylen, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243314





Bockrolle

- Traglast 100 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Durchmesser 125 mm
- Schraubloch Abstand 80/77x60 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Felge aus Polypropylen
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte

Technische Details			
Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Bockrolle	Feststeller	ohne
Traglast	100 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Vollgummi	Länge Nabe	50 mm
Durchmesser Rad	125 mm	Schraubloch Abstand	80/77x60 mm
Material Felge	Polypropylen	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt