

## Casoo Bockrolle



Traglast 100 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser 125 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Polypropylen, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243314



### Bockrolle

- Traglast 100 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Durchmesser 125 mm
- Schraubloch Abstand 80/77x60 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Felge aus Polypropylen
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte

### Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Bockrolle	Feststeller	ohne
Traglast	100 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Vollgummi	Nabenlänge	50 mm
Rad-Ø	125 mm	Schraubloch Abstand	80/77x60 mm
Material Felge	Polypropylen	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt

Radlager Rollenlager

Gewicht 0,93 kg