

## Hanselifter Palettenhubwagen

Traglast 2500 kg, mit Speed-Lift-Hydraulik, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 70 x 80 mm

Artikelnummer: 524030



## Hanselifter Palettenhubwagen

### Schnell-Hub dank Speed-Lift

Palettenhubwagen


- Traglast 2500 kg
- mit Speed-Lift-Hydraulik
- Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm
- Tragbreite 520 mm
- Gabelspitzen mit Kletterrollen
- Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm
- Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 70 x 80 mm
- Hubhöhe 200 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
- Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
- Deichsel in schwarz
- Lenkeinschlag 205 °
- regulierbare Senkautomatik
- Hydraulik mit Überlastungssicherung
- Kolben aus Stahl, hartverchromt und geschliffen
- Länge 1535 mm
- Gewicht 74 kg

- 2 Jahre Garantie

## Technische Details




Hebegerät	Hubwagen	Länge	1535 mm
Hubwagentyp	Palettenhubwagen	Lenkeinschlag	205 °
Traglast	2500 kg	Gabel Ausstattung	Kletterrollen
Länge Gabel	1150 mm	Hubfunktion	Speed-Lift-Hydraulik
Breite Gabelzinken	160 mm	Schnellhub	ja
Tragbreite	520 mm	Hydraulik Ausstattung	Überlastungssicherung
Bedienung Hub	manuell/hydraulisch	Absenkfunktion	regulierbare Senkautomatik
Bedienung Fahrwerk	manuell	Deichsel	Funktionen Heben-Fahren-Senken
Hubhöhe (min.)	85 mm	Material	Stahl
Hubhöhe (max.)	200 mm	Oberfläche Gabeln	pulverbeschichtet
Material Lenkrollen	Vollgummi	Farbe Gabeln	blau // RAL5012
Material Gabelrollen	Polyurethan	Farbe Deichsel	schwarz
Gabelrollen	Tandem	Material Kolben	Stahl
Durchmesser Gabelrollen	80 mm	Oberfläche Kolben	hartverchromt und geschliffen
Breite Gabelrolle	70 mm	Garantie	2 Jahre
Durchmesser Lenkräder	200 mm	Gewicht	74 kg
Breite Lenkräder	50 mm		

## Zubehör

149500		Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen
--------	---	---

## Dazu passt auch ...

148638		Einwegpalette, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in anthrazit
149500		Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen
217180		Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
221284		Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9

227875		Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot
407817		Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 224 l, Höhe x Breite x Tiefe 365 x 1200 x 800 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
626475		Gitterbox-Palette, Höhe x Länge x Breite 970 x 1200 x 800 mm, Traglast 1500 kg, mit Lackierung in RAL7030 Steingrau, Wände durchbrochen mit 2 Klappen, Boden geschlossen