

MUNK

Mehrzweck-Klappleiter

2 x 3/2 x 4 profilierte Sprossen,
Holmlänge 4,2 m, aus Aluminium

Artikelnummer: 524277



MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



15
YEARS
WARRANTY



MUNK Mehrzweck-Klappleiter

mit nivello®-Traversen

Mehrzweck-Klappleiter

- Aufstieg beidseitig
- 2 x 3/2 x 4 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca. 5,3 m
- Holmlänge 4,2 m
- Bühne Höhe 0,99 m
- Sprossen Tiefe 30 mm
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- 6 automatisch einrastende Gelenke
- nivello®-Traverse und -Leiterschuhe am Holmende
- geklappt Höhe x Breite x Tiefe 350 x 1230 x 250 mm
- aus Aluminium
- Gewicht 14,5 kg



- 15 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Mehrweckleiter	Breite geklappt	1230 mm
Leitertyp	Mehrweck-Klappleiter	Tiefe geklappt	250 mm
Material	Aluminium	klappbar	ja
Nutzung	beidseitig	fahrbar	nein
Holmlänge	4,2 m	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	5,3 m	Unterbau	nivello®-Traverse und -Leiterschuhe
Höhe Stehleiter	2,02 m	Leiter Funktion	6 automatisch einrastende Gelenke
Höhe Bühne	0,99 m	Spreizsicherung	nein
Länge Bühne	1960 mm	Sicherheitsbügel	nein
Sprossen Anzahl	2 x 3/2 x 4	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Leiter Ausführung	zweiteilig
Tiefe Sprossen	30 mm	Garantie	15 Jahre
Höhe geklappt	350 mm	Gewicht	14,5 kg

Zubehör

524285		Arbeitsbühne mit Holzbelag, für Mehrweck-Klappleiter, aus Holz
524288		Arbeitsbühne mit Riffelblech, für Mehrweck-Klappleiter, aus Aluminium