

VARIOfit

Rollbox

Corlette

Traglast 800 kg, Höhe x Länge x Breite 1850 x 1150 x 2400 mm, Aufbau 3 Wände (Stahlrohr), Maschenweite 500 x 260 mm, Gestell mit Kunstharzlackierung in RAL5012 Lichtblau, mit Polyamid-Bereifung

Artikelnummer: 987939



VARIOfit

3 YEARS WARRANTY



VARIOfit Universal-Rollbox Corlette

mit Streben

Rollbox

- Traglast 800 kg
- Höhe x Länge x Breite 1850 x 1150 x 2400 mm
- geeignet für die Größe von LKW-Ladeflächen
- Aufbau 3 Wände (Stahlrohr)
- Maschenweite 500 x 260 mm
- Auflast 1000 kg
- Unterfahrhöhe 170 mm
- Gestell mit Kunstharzlackierung in RAL5012 Lichtblau
- Stahlkonstruktion
- Plattform aus Spanplatte
- Plattform aufgenietet
- 4 Lenkrollen
- mit Polyamid-Bereifung
- Rad Ø 125 mm
- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Rollbehälter	Material	Stahl
Wagentyp	Rollbox	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
geeignet für (Produkt/Material)	LKW-Ladeflächen	Bereifung	Polyamid
Aufbauten	3 Wände (Stahlrohr)	Durchmesser Rad	125 mm
Traglast	800 kg	Oberfläche	kunstharzlackiert
Auflast	1000 kg	Farbe	blau // RAL5012
Höhe	1850 mm	Euronorm	nein
Material Plattform	Spanplatte	Etagen Anzahl	1 Stück
Plattform Ausführung	aufgenietet	Etagenausrichtung	gerade
Länge	1150 mm	Deckel	nein
Breite	2400 mm	Radanordnung	rechteckig
Unterfahrhöhe	170 mm	Garantie	3 Jahre
Maschenweite	500 x 260 mm	Gewicht	121 kg
nestbar	ja		

Zubehör

987994		V-Deichsel für Rollbox, Länge 600 mm, Ringdurchmesser 35 mm, Für Rollbox
988068		Träger-Ladesicherungsrohr für Rollbox, für Rollbox Breite 2400 mm
988079		Einlegeboden, Für Rollbox Breite x Tiefe 2400 x 1150 mm
988104		Spanngurt für Rollbox, für Rollbox Breite 2400 mm

Dazu passt auch ...

149740		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
323269		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in blau
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm

551220



Wellpapp-Faltkarton, aus Karton in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 600 x 600 x 400 mm