

# Technisch specificatieblad

## Roestvaststalen mof V4A

Artikelnr. 2046774



Toebehoren: steekmof, voor de verbinding van elektro-installatiebuizen. Met braamvrije binnenwand.



**A4** Roestvast staal 1.4571  
**2B** blank, nabehandeld

### Stamgegevens

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Bestelnr.                     | 2046774                           |
| Type                          | SV40W A4                          |
| Omschrijving 1                | RVS-verbindingmof                 |
| Omschrijving 2                | zonder schroefdraad               |
| Dimensie                      | ø40mm                             |
| Materiaal                     | Materiaal: roestvrij staal 1.4571 |
| Materiaal-afk.                | A4                                |
| Oppervlak                     | blank, nabehandeld                |
| Oppervlak afk.                | 2B                                |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 10,00 Stuk                        |
| Gewicht                       | 10,30 kg/100 st.                  |


# Technisch specificatieblad

Roestvaststalen mof V4A

Artikelnr. 2046774



## Technische gegevens



|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Lengte                         | 80,00 mm                            |
| Afmeting D                     | 42,70 mm                            |
| Afmeting L                     | 80,00 mm                            |
| Afmeting M                     | M40                                 |
| Afmeting d                     | 40,20 mm                            |
| Afmeting t                     | 1,25 mm                             |
| Afmeting l                     | 40,00 mm                            |
| Uitvoering                     | plug                                |
| voor buisdiameter              | 40,00 mm                            |
| Afmetingen                     | 40                                  |
| Halogeenvrij                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oppervlak gepolijst            | <input type="checkbox"/>            |
| Oppervlak geborsteld           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Met inspectieopening en deksel | <input type="checkbox"/>            |
| Temperatuurbereik              | -45,00 - 400,00 °C                  |
| Tweedelig                      | <input type="checkbox"/>            |