


Technisch specificatieblad

Bedradingskokers CABLIX 40, kanaalbreedte 60

Artikelnr. 6132626



Flexibele bedradingskoker voor de horizontale en verticale installatie in de schakelkast.

Directe wandmontage via de geïntegreerde vloerperforatie (met dubbelzijdige kleefband als montagehulp). Moeilijk ontvlambaar en zelfdovend na verwijdering van een inwerkende vlam. De lamellen in het bodemdeel van het kanaal kunnen zonder gereedschap uitgebroken worden.



PVC Polyvinylchloride

Producttekst normen	Getest volgens NEN-EN-IEC 50085-2-3.
Producttekst inhoud pakket	Bodemdeel en deksel in de set.

Stamgegevens

Bestelnr.	6132626
Type	CABLIX 4060 S
Kleur	steengrijs
RAL-nummer	7030
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	2 m
Gewicht	48,00 kg/100 m

Technische gegevens

Lengte	2.000,00 mm
Breedte	60,00 mm
Zijhoogte	40,00 mm
Uitvoering van de zijwand	gesleufd
Type bevestiging	Bodemperforatie
Flexibel	<input type="checkbox"/>
Kruipstroomvast	<input checked="" type="checkbox"/>
Met bovenstuk	<input checked="" type="checkbox"/>
Nuttige doorsnede	1.950,00 mm ²
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Sleufafstand	6,50 mm
Sleufbreedte	6,00 mm